

## RDHT 1604 diamantato, positivo, HB7810, Modello: ALU



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	212289 ALU	
GTIN	4045197555694	
Classe articolo	21B	

### **Descrizione**

#### **Esecuzione:**

Tutti gli inserti sono adatti per essere utilizzati sia con supporti a geometria negativa 0° che con supporti a geometria positiva 7°.

#### **Nota:**

Valori indicativi per  $a_e = 0.3 \times D / a_{pmax} = 5.0 \text{ mm}.$ 

Avanzamento  $f_z$  per dente: 0,4 mm Codice ISO Inserto: RDHT 1604

Modello: ALL.

#### **Descrizione tecnica**

Modello	ALL.		
Codice ISO Inserto	RDHT 1604		
Materiale da taglio	НМ		
Tipo	HB7810		
Avanzamento f <sub>z</sub> per dente	0,4 mm		



Numero di sostituzioni/taglienti	1	
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura	

# **Dati utente**

	Idoneità	$\mathbf{V}_{c}$	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idoneo	400 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	400 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	400 m/min	N
Grafite, GFRP, CFRP	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		