



Fresa ad alto avanzamento MFH Harrier, con filettatura, Ø D / Numero taglienti Z: 32/3mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	222060 32/3
GTIN	4960664712489
Classe articolo	250

Descrizione

Descrizione:

La fresa ad alto avanzamento MFH Harrier consente tempi di lavorazione brevi grazie agli elevati valori di avanzamento con grandi profondità di taglio. La combinazione tra taglienti convessi e angolo di registrazione riduce la forza di taglio e la tendenza a vibrare.

Uso:

Per aumentare la produttività nella fresatura a spianare, nella fresatura di scanalature e nella fresatura di tasche. Il problema delle grandi sporgenze nella fresatura a tuffo è eliminato grazie alla bassa forza di taglio.

Descrizione tecnica

Inserto adatto	SOMT..
Sede filettata M	M16
Vite inserto	229717 (15IP; 3,5 Nm)
Ø D ₃	15 mm
Lunghezza complessiva L _{compl.}	40 mm
Ø Tagliente D _c	32 mm
Profondità di taglio massima a _{p max}	1,5 mm
Tipo inserti	10

Profondità di taglio massima $a_{p\max}$ con geometria LD	3,5 mm
Numero taglienti Z	3
Passaggio interno per LR	sì
Lunghezza rampa L per α_{\max}	14,4 mm
Fresatura a interpolazione $\varnothing D_{\min}$	47 mm
Angolo rampa α_{\max}	1,43 grado
Fresatura a interpolazione $\varnothing D_{\max}$	62 mm
Esecuzione del codolo	con filettatura
Utilizzo fresa	Fresatura circolare
Utilizzo fresa	Ramping
Utilizzo fresa	Plunging
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Fresa a copiare (RD..10)

Accessori

Vite di serraggio	229717
-------------------	--------