



## MultiMaster MM 500 Plus Top, Modello: 72296770



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	077814 72296770
GTIN	4014586897813
Classe articolo	03F

### Descrizione

#### Esecuzione:

Apparecchi oscillanti leader sul mercato in tre diverse classi di potenza (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) nella nuova versione con **portautensili Starlock** (trasmissione della forza migliorata con avanzamento del lavoro più rapido fino al 35%).

- **Possibilità di utilizzo quasi infinite (segare, rettificare, raschiare, troncare, raspare) grazie all'andamento oscillatorio (ridotta formazione di polvere).**
- **Regolazione elettronica in continuo della velocità per un utilizzo ottimale.**
- **Massima qualità e stabilità grazie alla trasmissione in metallo e utilizzo continuo di cuscinetti a sfera e ad ago.**
- **Molto maneggevole grazie al design ergonomico con inserti morbidi e al peso ridotto.**

Potente strumento multiuso per un rapido avanzamento dei lavori di smontaggio e ristrutturazione, dotato di oltre 30 accessori per segare legno e metallo, rettificare, tagliare piastrelle e molto altro.

#### Fornitura:

Set di 30 accessori, dispositivo di aspirazione e L-BOXX.

Set di 30 accessori composto da: 1× lama per sega E-Cut Long-Life (10 mm), 2× lame per sega E-Cut Long-Life (35 mm), 2× lame per sega E-Cut Long-Life (65 mm), 1× lama per sega E-Cut Carbide Pro (32 mm), 1× lama per sega in HM (Ø 75), 1× raspa in HM (forma triangolare), 1× spatola, 1× piastra abrasiva forata, cad. 1× fogli abrasivi forati (grana 60, 80, 120, 180).

### Descrizione tecnica

Ampiezza (movimento di oscillazione)	2 × 1,7 grado
Numero di oscillazioni	10000 - 19500 min <sup>-1</sup>
Peso	1,4 kg
Potenza assorbita	350 W
Portautensile	Starlock, Starlock Plus
Alimentazione	Alimentazione di rete
Denominazione originale prodotto	MM 500 PLUS TOP
Lunghezza cavo	5 m
Imballaggio	Valigetta (L-Boxx)
Tipo di prodotto	Oscillatore