

**Garant****Fresa per sgrossatura HSS-Co8, TiAlN, Ø k12 DC: 10mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	192605 10
GTIN	4067263290841
Classe articolo	11W

**Descrizione****Esecuzione:**

Dim. da 6M a 25M – **frese MID**. Dimensioni costruttive a **norma interna** comprese tra DIN 844 **corta** e DIN 844 **lunga**.

**Con profilo rompitruciolo rettificato**. Le larghe scanalature permettono la riaffilatura senza modificarne il profilo.

Geometria dei taglienti frontali per fresatura a tuffo e passo dentatura irregolare.

**Descrizione tecnica**

Angolazione dello smusso angolare	45 grado
Angolo dell'elica	30 grado
Ø Tagliente $D_c$	10 mm
Larghezza dello smusso angolare a 45°	0,5 mm
Ø Codolo $D_s$	10 mm
Codolo	DIN 1835 B con h6
Lunghezza taglienti $L_c$	22 mm
Lunghezza complessiva L	72 mm
Numero denti Z	4
Direzione di avanzamento	orizzontale, obliquo e verticale
Avanzamento $f_z$ per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,014 mm

Tolleranza Ø nominale	k12
Rivestimento	TiAlN
Materiale da taglio	HSS Co 8
Norma	DIN 844 B
Profilo fresa	NR
Passo dei taglienti	diversa
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatta	120 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idonea	781 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idonea	55 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea	55 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	idonea	29 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatta	25 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea	17 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea	14 m/min	M
GG(G)	limitatamente adatta	46 m/min	K
CuZn	limitatamente adatta	90 m/min	N
Uni	idonea		
a umido max.	idonea		
a secco	limitatamente adatta		