

Garant**SOMT 120508 PDER, HB7520, Modello: ST900****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	214865 ST900
GTIN	4045197550637
Classe articolo	21A

Descrizione**Esecuzione:**

Spessore inserti maggiorato per massime esigenze di truciolatura. Protezione contro l'usura grazie al modernissimo rivestimento.

Nota:

Valori indicativi per $a_e = 0,3 \times D$.

Raggio di curvatura: 0,8 mm

Avanzamento f_z per dente: 0,2 mm

Descrizione tecnica

Avanzamento f_z per dente	0,2 mm
Modello	ST900
Raggio di curvatura	0,8 mm
Codice ISO Inserto	SOMT 120508 PDER
Tipo	HB7520
Materiale da taglio	HM

Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	320 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	300 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	260 m/min	P
a umido max.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		