

Mitutoyo**Comparatore digitale, Campo di misura: 25mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	434622 25
GTIN	4946368840529
Classe articolo	44A

Descrizione**Esecuzione:**

Ampio display digitale e analogico supplementare. Adatto per le misurazioni continue grazie al funzionamento con alimentazione di rete. Punta di contatto con sfera in metallo duro, filettatura M2,5x0,45.

Vantaggi:

- **Interfaccia bidirezionale Digimatic S1.**
- **Retroilluminazione LCD rosso/verde per la valutazione visiva della tolleranza GO/±NG.**
- **Visualizzazione analogica a barre.**
- **Funzione MAX/MIN-RANGE (valore di runout) con una frequenza di 500 scansioni/s.**
- **Alimentazione esterna tramite alimentatore AC.**
- **Elevata precisione.**

Funzione:

IP30: protezione contro la penetrazione di corpi estranei con \varnothing 2,5 mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili. Nessuna protezione dall'acqua.

Fornitura:

Inclusi cavo di collegamento n. art. 497661, alimentatore AC DC 6 V / 2 A (versione CEE tedesca), levetta di sollevamento.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 497081, tastatore speciale n. art. 434900; 434910; 434915.

Descrizione tecnica

Ø Codolo di serraggio h6	8 mm
Ø Alloggiamento	59 mm
Intervallo di misurazione	25,4 mm
Grado di protezione IP	IP 30
Taratura	C1
Forza di misura	≤ 1,8 N
Risoluzione commutabile	0,0005 / 0,001 / 0,01 mm
Tensione nominale	5,9 V
Alimentazione	Alimentazione di rete
Lunghezza	168,5 mm
Interruttore On/Off	sì
Lunghezza dello stelo	19,5 mm
Corrente nominale	2 A
Profondità	49,1 mm
Scostamento di misura E MPE (campo di misura)	0,0025 mm
Norma	Norma interna
Altezza cifre	11 mm
Display retroilluminato	sì
Interfaccia	Porta USB
Metrologia	digitale
Tipo di prodotto	Comparatore

Servizi

Rapporto di taratura Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 30 mm	023000 30
Certificato DAkkS Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 100 mm	023010 100

Accessori

ADAPTER

497661 ADAPTER