

**Punte in metallo duro per calcestruzzo, Ø Punta: 9mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	786001 9
GTIN	4058546404253
Classe articolo	76G

Descrizione**Esecuzione:**

Punte con inserti in metallo duro saldati ad alta temperatura. Forma delle scanalature asimmetrica per un'asportazione ottimale della polvere di foratura.

Punta forante a percussione e a rotazione con robusto inserto di metallo duro.

Uso:

Adatta prevalentemente con **trapani a percussione per praticare fori per tasselli** in calcestruzzo, muratura, pietra naturale e artificiale.

Anche per la foratura a rotazione su legno duro e tenero, materiale plastico, acrilico e ceramica. Grazie alla correzione del taglio, adatta anche per la foratura d'acciaio temprato.

Descrizione tecnica

Ø Gambo	9 mm
Lunghezza elica	60 mm
Lunghezza complessiva	110 mm
Ø Punta	9 mm

Materiale da taglio	HM
Norma	DIN 8039
Norma	ISO 5468
Impiego con/senza percussione	Foratura a percussione
Codolo	Codolo cilindrico
Tipo di prodotto	Punte per pietra