


**Garant****RDMW 12T3 MOT, HB7605, Modello: HART**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	212277 HART
GTIN	4067263499558
Classe articolo	21A

## Descrizione

### Esecuzione:

**Tutti gli inserti sono adatti per essere utilizzati sia con supporti a geometria negativa 0° che con supporti a geometria positiva 7°.**

### Nota:

Valori indicativi per  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p,max} = 4,0$  mm.

Avanzamento  $f_z$  per dente: 0,16 mm

Codice ISO Inserto: RDMW 12T3 MOT

Modello: DURO

## Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	RDMW 12T3 MOT
Materiale da taglio	HM
Modello	DURO
Tipo	HB7605
Avanzamento $f_z$ per dente	0,16 mm

Numero di sostituzioni/taglienti	1
Rivestimento	Con rivestimento
Tipo di prodotto	Inseri per fresatura

**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	idonea	160 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idonea	140 m/min	P
Acciaio < 55 HRC	idonea	170 m/min	H
Acciaio < 60 HRC	idonea	140 m/min	H
Acciaio < 67 HRC	limitatamente adatta	110 m/min	H
a umido max.	limitatamente adatta		
a secco	idonea		