



## Set di maschi a mano, non rivestito, M: M14



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130250 M14
GTIN	4067263021971
Classe articolo	12G

### Descrizione

#### Esecuzione:

Set composto da 3 pezzi (**1 sbozzatore, 1 semifinitore e 1 finitore**).

Dim. M2,3 e M2,6 con vecchio profilo DIN.

Tipo di filettatura: M

Materiale da taglio: HSS

Norma: DIN 352

Classe di tolleranza: ISO 2 6H

Passo della filettatura: 2 mm

Lunghezza complessiva L: 80 mm

Ø Codolo D<sub>s</sub>: 11 mm

Quadro del codolo □: 9 mm

Ø Preforo: 12 mm

### Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HSS
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Profondità filettatura	28 mm
Norma	DIN 352
Quadro del codolo □	9 mm

Lunghezza complessiva L	80 mm
Tipo di filettatura	M
Ø Preforo	12 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	11 mm
Passo della filettatura	2 mm
Ø Filettatura	14 mm
Misura del filetto	M14
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	A
Forma dell'imbocco	D
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro cieco
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Serie di Maschi a filettare a mano
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatta		
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatta		
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatta		
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idonea		

Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idonea
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea
GG(G)	limitatamente adatta
Uni	idonea
Olio	idonea
a secco	limitatamente adatta