



Fresa per spallamenti a 90° MEC17, codolo cilindrico, Ø D / Numero taglienti Z: 40/4Lmm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	227500 40/4L
GTIN	4960664396207
Classe articolo	250

Descrizione

Esecuzione:

Spigoli dei taglienti lunghi per profondità di taglio molto grandi.
Basso numero di taglienti.

Descrizione tecnica

Profondità di taglio massima $a_{p \max}$	15,7 mm
Sporgenza totale L_1	50 mm
Vite inserto	229709 (T15; 3,5 Nm)
Ø Tagliente D_c	40 mm
Inserto adatto	BDMT 170408
Ø Codolo D_s h6	32 mm
Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$	150 mm
Numero taglienti Z	4
Lunghezza rampa L per α_{\max}	31,6 mm
Fresatura a interpolazione Ø D_{\max}	78 mm
Fresatura a interpolazione Ø D_{\min}	73 mm
Angolo rampa α_{\max}	0,45 grado
Ø D_3	33 mm

Esecuzione del codolo	codolo cilindrico
Angolo di regolazione κ	90 grado
Utilizzo fresa	Ramping
Utilizzo fresa	Fresatura circolare
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Accessori

Vite di serraggio	229709
-------------------	--------