

KÄRCHER**Aspiratore industriale, Denominazione originale prodotto: IVR-L65/20****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	078522 IVR-L65/20
GTIN	4054278695129
Classe articolo	07D

Descrizione**Esecuzione:**

Aspiratore industriale adatto per l'aspirazione e la separazione di **refrigeranti, emulsioni lubrificanti, acqua o olio con sostanze solide (per es. trucioli metallici)**.

- **Materiali di alta qualità e saldature robuste aumentano la durata della macchina.**
- **Cavo di rete resistente agli oli.**
- **Lo snodo di aggancio del tubo di aspirazione è girevole a 360°, in questo modo il tubo non si attorciglia.**
- **I liquidi si possono rimettere in circolo tramite un tubo di scarico.**

2 aspiratori industriali motorizzati da 2,4 kW con **telaio mobile ribaltabile** e **serbatoio da 65 litri**.

Fornitura:

Con telaio mobile ribaltabile e tubo flessibile di svuotamento con indicatore di livello. **Senza accessori. Per gli accessori adatti vedi n. art. 078524, 078529 e 078533.**

Nota:

Un'esecuzione con contenitore in acciaio legato da 100 litri è disponibile nel nostro eShop al n. art. 078522 Dim. IVR-L100DP.

Descrizione tecnica

Interruttore On/Off	sì
Depressione	220 mbar
Rumorosità	70 dB(A)
Larghezza	570 mm
Alimentazione	Alimentazione di rete
Classe polveri – aspiratore	L
Altezza	1330 mm
Volume del serbatoio	65 l
Lunghezza	730 mm
Diametro nominale raccordo	DN50 mm
Numero di turbine	2
Peso	43 kg
Potenza assorbita	2000 W
Portata d'aria	100 l/s
Lunghezza cavo	6 m
Tipo di prodotto	Aspiratori solidi / liquidi