



## Set di maschi a mano, non rivestito, MF: 6X0,75



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130500 6X0,75
GTIN	4067263036319
Classe articolo	12G

### Descrizione

#### Esecuzione:

Set composto **da 2 pezzi, 1 sbozzatore e 1 finitore.**

Filetto e spoglia rettificati dal pieno.

Tipo di filettatura: MF

Materiale da taglio: HSS

Norma: DIN 2181

Classe di tolleranza: ISO 2 6H

Passo della filettatura: 0,75 mm

Lunghezza complessiva L: 56 mm

Ø Codolo D<sub>s</sub>: 6 mm

Quadro del codolo □: 4,9 mm

Ø Preforo: 5,2 mm

### Descrizione tecnica

Misura del filetto	M6×0,75
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Ø Filettatura	6 mm
Quadro del codolo □	4,9 mm
Passo della filettatura	0,75 mm
Profondità filettatura	12 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	6 mm

Norma	DIN 2181
Ø Preforo	5,2 mm
Tipo di filettatura	MF
Lunghezza complessiva L	56 mm
Materiale da taglio	HSS
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	D
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro cieco
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Serie di Maschi a filettare a mano
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatta		
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatta		
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatta		
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idonea		
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idonea		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea		
GG(G)	limitatamente adatta		

Uni	idonea
Olio	idonea
a secco	limitatamente adatta