

Garant

Disco compatto in tessuto, Ø 115 mm, Confronto granulometrico: 100



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	567005 100
GTIN	4067263516675
Classe articolo	51M

Descrizione

Esecuzione:

Il tessuto di fibra fissato con grana abrasiva in legante di resina permette di eseguire **asportazione e finitura in una sola operazione**. Esecuzione **dura** con grana grossa ed elevata stabilità dei bordi.

Uso:

Per la lavorazione di superfici e bordi con smerigliatrici angolari (velocità massima 6000 min⁻¹).

Descrizione tecnica

Grado di finezza	grosso
Sigla materiale abrasivo	A
Esecuzione	8 A coarse
Grado durezza	duro
Materiale abrasivo	Corindone normale (A)
Ø Foro	22,23 mm
Confronto granulometrico	100
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %

Descrizione della forma	piatto
Attributo del nome del prodotto	Ø 115 mm
Ottimizzato per il materiale	INOX
Ottimizzato per il materiale	Acciaio
Velocità periferica massima	60 m/s
Tipo di prodotto	Disco compatto

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	idonea		
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idonea		
Acciaio < 55 HRC	idonea		
Acciaio < 60 HRC	idonea		
Acciaio < 67 HRC	idonea		
INOX	idonea		
Ti	idonea		
GG(G)	idonea		
Alluminio, CFRP	idonea		
Vernice	idonea		
Uni	idonea		
a secco	idonea		