

Garant
Disco compatto in tessuto, Ø 115 mm, Confronto granulometrico: 150


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	567005 150
GTIN	4067263516682
Classe articolo	51M

Descrizione

Esecuzione:

Il tessuto di fibra fissato con grana abrasiva in legante di resina permette di eseguire **asportazione e finitura in una sola operazione**. Esecuzione **medio-dura** di **elevata aggressività stabilità dei bordi**. Per lavori di sbavatura generali, rettifica ad asportazione leggera con finitura superficiale di precisione.

Uso:

Per la lavorazione di superfici e bordi con smerigliatrici angolari (velocità massima 6000 min⁻¹).

Descrizione tecnica

Materiale abrasivo	Corindone normale (A)
Grado durezza	medio
Esecuzione	6 A med
Sigla materiale abrasivo	A
Grado di finezza	medio
Confronto granulometrico	150
Ø Foro	22,23 mm

Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Descrizione della forma	piatto
Attributo del nome del prodotto	Ø 115 mm
Ottimizzato per il materiale	INOX
Ottimizzato per il materiale	Acciaio
Velocità periferica massima	60 m/s
Tipo di prodotto	Disco compatto

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	idonea		
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idonea		
Acciaio < 55 HRC	idonea		
Acciaio < 60 HRC	idonea		
Acciaio < 67 HRC	idonea		
INOX	idonea		
Ti	idonea		
GG(G)	idonea		
Alluminio, CFRP	idonea		
Vernice	idonea		
Uni	idonea		
a secco	idonea		