

**Set di maschi a mano, non rivestito, G: G1/2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130660 G1/2
GTIN	4067263036456
Classe articolo	12G

**Descrizione****Esecuzione:**

Set composto **da 2 pezzi, 1 sbozzatore e 1 finitore.**

**Uso:**

**Per filettatura gas Whitworth cilindrica** DIN ISO 228/1 (non per raccordi con filetto a tenuta).

**Descrizione tecnica**

Ø Preforo	19 mm
Materiale da taglio	HSS
Quadro del codolo □	12 mm
Passo della filettatura	1,814 mm
Ø Filettatura	20,96 mm
Misura del filetto	G 1/2
Ø Codolo D <sub>s</sub>	16 mm
Lunghezza complessiva L	80 mm
Profondità filettatura	41,92 mm
Filetti per pollice	14
Rivestimento	non rivestito
Tipo di filettatura	G

Angolo di filetto	55 grado
Norma	DIN 5157
Forma dell'imbocco	D
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro cieco
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Serie di Maschi a filettare a mano
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatta		
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatta		
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatta		
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idonea		
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idonea		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea		
GG(G)	limitatamente adatta		
Uni	idonea		
Olio	idonea		
a secco	limitatamente adatta		