

**Garant****Disco compatto in tessuto, Ø 125 mm, Confronto granulometrico: 180**

### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	567006 180
GTIN	4067263723721
Classe articolo	51M

### Descrizione

**Esecuzione:**

Il tessuto di fibra fissato con grana abrasiva in legante di resina permette di eseguire **asportazione e finitura in una sola operazione. Mola universale** per lavori di sbavatura leggeri, dissolvenza di graffi leggeri e rimozione di colori di rinvenimento.

**Uso:**

Per la lavorazione di superfici e bordi con smerigliatrici angolari (velocità massima 6000 min<sup>-1</sup>).

### Descrizione tecnica

Esecuzione	3 S fine
Ø Foro	22,23 mm
Sigla materiale abrasivo	SiC
Materiale abrasivo	Carburo di silicio (SiC)
Grado durezza	morbido
Confronto granulometrico	180
Grado di finezza	fine
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %

Descrizione della forma	piatto
Attributo del nome del prodotto	Ø 125 mm
Ottimizzato per il materiale	INOX
Ottimizzato per il materiale	Acciaio
Velocità periferica massima	60 m/s
Tipo di prodotto	Disco compatto

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Al/Mg	idonea		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idonea		
Acciaio < 55 HRC	idonea		
Acciaio < 60 HRC	idonea		
Acciaio < 67 HRC	idonea		
INOX	idonea		
Ti	idonea		
GG(G)	idonea		
Alluminio, CFRP	idonea		
Vernice	idonea		
Uni	idonea		
a secco	idonea		