



Lubrorefrigerante concentrato ad alte prestazioni Plus, Contenuto: 200l



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	084243 200
GTIN	2050002070271
Classe articolo	08J

Descrizione

Esecuzione:

Lubrorefrigerante **senza acido clorico e borico né formaldeide** per **esigenze elevate**. Gli additivi per alta pressione impediscono al velo di grasso di distaccarsi dall'utensile; rimanendo integro in struttura molecolare anche in condizioni di massimo carico.

Il **lubrorefrigerante concentrato ad alte prestazioni Plus** è una sostanza contenente oli minerali, senza boro e ammine, mescolabile con acqua, appositamente formulato per la lavorazione difficile di alluminio e acciai altamente legati. La lavorazione di metalli non ferrosi deve essere effettuata solo dopo l'esecuzione di prove preliminari. Le emulsioni con **lubrorefrigerante concentrato ad alte prestazioni Plus** consentono di ottenere una lunga durata, garantiscono un'ottima protezione contro la corrosione e sono particolarmente ipoallergeniche. **Durata: 12 mesi.**

Vantaggi:

I concentrati sono **antiruggine**, non danneggiano la vernice e sono **fisiologicamente innocui**, oltre che molto **resistenti ai batteri**. Non irritano la cute.

Dati d'impiego:

- **Asportazione truciolo di acciai e fusione di acciaio 6-10%**
- **Asportazione truciolo di alluminio a partire dal 6%**

Descrizione tecnica

Valore pH	8,9
Forma	liquido
Idrosolubilità	emulsionabile
Contenuto	200 l
Esecuzione	Fusto
Temperatura di immagazzinamento	5 - 40 °C
Viscosità cinematica	93 mm ² /s
Colore	marrone chiaro
Tipo di prodotto	Lubrorefrigerante
Valore del rifrattometro	1