


BDMT 070308 ER-JS, PR1535, Modello: INOX

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 227150 INOX |
| GTIN | 4960664731176 |
| Classe articolo | 25A |

Descrizione
Nota:

Valori indicativi per $a_e = 0,3 \times D$. 90° esatti fino ad $a_p = 4$ mm.

Descrizione tecnica

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Modello | INOX |
| Tipo | PR1535 |
| Raggio di curvatura | 0,8 mm |
| Avanzamento f_z per dente | 0,05 – 0,08 mm |
| Codice ISO Inserto | BDMT 070308 ER-JS |
| Tipo | PR1535 |
| Materiale da taglio | HM |
| Rivestimento | Con rivestimento |
| Tipo di prodotto | Inserti per fresatura |

Dati utente

| | Idoneità | V_c | Codice ISO |
|------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| INOX < 900 N/mm ² | idonea | 160 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | idonea | 160 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | idonea | 50 m/min | S |
| a umido max. | limitatamente adatta | | |
| a umido min. | limitatamente adatta | | |
| a secco | idonea | | |
| Aria | idonea | | |