



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	701601 160
GTIN	
Classe articolo	73F

## Descrizione

Esecuzione:

Superfici di presa zigrinate. Taglienti temprati a induzione (circa 60 HRC). KNIPEXtend permette di collegare elementi aggiuntivi, come le clip ColorCode (CCC) per la personalizzazione o le clip TetheredTool (TTC) per il fissaggio di una protezione anticaduta Tethered Tools. Pinze cromate, manici con rivestimenti multicomponente e interfaccia KNIPEXtend.

Norma:

**DIN ISO 5746.**

Materiale:

Acciaio speciale per utensili.

Nota:

Il modello precedente n. art. 701600 può ancora essere ordinato fino a quando non saranno disponibili i modelli KNIPEXtend.

## Descrizione tecnica

Valori di taglio: filo duro fino a Ø	2 mm
Valori di taglio: filo semiduro fino a Ø	3,1 mm
Lunghezza complessiva	160 mm
Denominazione originale prodotto	KNIPEXtend
Norma	DIN ISO 5746
Caratteristica ganasce	dentati
Impugnatura	Rivestimento in multicomponente
Materiale	Acciaio speciale per utensili

Superficie	cromato
Antiscintilla	no
Tipo di prodotto	Pinza multifunzione