

Garant**Utensile per foratura e tornitura "4 in 1" 2,25xD, destra, Ø DC: 14mm**

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 268408 14 |
| GTIN | 4067263802242 |
| Classe articolo | 21X |

Descrizione

Esecuzione:

Codolo cilindrico **con battuta**.

Uso:

1. Tornitura in piano di superfici frontali.
2. Foratura (allargatura e foratura integrale) – fondo del foro piano.
3. Tornitura longitudinale interna.
4. Tornitura longitudinale esterna.

Nota:

- Scegliere raggi di testa e dimensioni del supporto più grandi possibili.
- Tolleranza del foro +0,15 mm (nei processi di foratura con utensile motorizzato).
- In caso di foratura superiore al Ø nominale, rimarranno tracce di materiale residuo.
- Durante le operazioni di foratura lavorare sempre usando il passaggio interno del lubrorefrigerante (minimo 5 bar).

Descrizione tecnica

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Ø Codolo D _s | 16 mm |
| Sporgenza totale L _A | 38,5 mm |
| Inserto adatto | ZCMX 07.. |
| Lunghezza codolo L _s | 45 mm |
| Lunghezza utile L ₁ | 31,5 mm |
| Ø Nominale D | 14 mm |

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Ø d ₂ | 20 mm |
| Set di viti per inserti | 269028 48 (IP7; 0,9 Nm) |
| Tipo di impiego | destra |
| Passaggio interno per LR | sì |
| Tipo di prodotto | Barra alesatrice |

Accessori

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Set di viti per inserti Modello 40 | 269028 40 |
|------------------------------------|-----------|