

**Garant****ZCMX 070304, Tipo: HBZ025**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268439 HBZ025
GTIN	4067263802280
Classe articolo	21E

## Descrizione

### Esecuzione:

Substrato universale a grana media con rivestimento PVD. Prima scelta per le applicazioni di tornitura e foratura.

## Descrizione tecnica

Avanzamento f con foratura	0,03 - 0,12 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	90 - 210 m/min
Rivestimento	Con rivestimento
Impiego principale	P
Avanzamento f con tornitura	0,1 - 0,3 mm
Profondità di taglio $a_p$	0,4 - 2 mm

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tipo	HBZ025
Codice ISO Inserto	ZCMX 070304
Condizione di taglio	continuo
Materiale da taglio	HM
Adatto per $\varnothing$ utensile $D_c$	14 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura