


Garant**ZCMX 070302, Tipo: HBZ310**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268428 HBZ310
GTIN	4067263802273
Classe articolo	21E

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,2 - 4 mm
Impiego principale	N
Codice ISO Inserto	ZCMX 130404
Rivestimento	PVD
Raggio di curvatura	0,4 mm
Tipo	HBZ310
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f con foratura	0,03 - 0,3 mm
Avanzamento f con tornitura	0,05 - 0,4 mm
Condizione di taglio	continuo

Velocità di taglio v_c applicazione principale	200 - 600 m/min
Adatto per \varnothing utensile D_c	14 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura