



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	728736 160
GTIN	
Classe articolo	73F

## Descrizione

Esecuzione:

Ganasce piegate a gomito con taglienti a V (fino a max. 5 mm di Ø esterno). Articolazione passante con movimento senza gioco e molla di richiamo. Con vite di regolazione della profondità di spellatura. Pinze cromate, manici con rivestimenti multicomponente e interfaccia KNIPEXtend. KNIPEXtend permette di collegare elementi aggiuntivi, come le clip ColorCode (CCC) per la personalizzazione o le clip TetheredTool (TTC) per il fissaggio di una protezione anticaduta TetheredTools.

Materiale:

In acciaio speciale per utensili, forgiato e temprato in bagno d'olio.

Nota:

Il modello precedente n. art. 728735 può ancora essere ordinato fino a quando non saranno disponibili i modelli KNIPEXtend.

## Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	160 mm
Forma del tagliente	Tagliente a prisma
Impugnatura	Rivestimento in multicomponente
Materiale	Acciaio speciale per utensili
Superficie	esecuzione cromata
Con molla	sì
Con vite di regolazione della profondità di spellatura	sì
Tipo di prodotto	Pinza tagliente

