

**Garant****ZCMX 070304, Tipo: HBZ120**

### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268439 HBZ120
GTIN	4067263802617
Classe articolo	21E

### Descrizione tecnica

Impiego principale	M
Rivestimento	PVD
Profondità di taglio $a_p$	0,4 - 2 mm
Condizione di taglio	continuo
Codice ISO Inserto	ZCMX 070304
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Raggio di curvatura	0,4 mm
Materiale da taglio	HM
Tipo	HBZ120
Avanzamento f con tornitura	0,1 - 0,3 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2

Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	90 - 200 m/min
Avanzamento $f$ con foratura	0,03 - 0,12 mm
Adatto per $\varnothing$ utensile $D_c$	14 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura