

Garant**ZCMX 070304, Tipo: HUZ310**

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 268439 HUZ310 |
| GTIN | 4067263802631 |
| Classe articolo | 21E |

Descrizione tecnica

| | |
|--|-----------------|
| Profondità di taglio a_p | 0,2 - 4 mm |
| Codice ISO Inserto | ZCMX 070304 |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura |
| Rivestimento | non rivestito |
| Velocità di taglio v_c applicazione principale | 200 - 600 m/min |
| Materiale da taglio | HM |
| Raggio di curvatura | 0,4 mm |
| Condizione di taglio | continuo |
| Impiego principale | N |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 2 |
| Avanzamento f con tornitura | 0,05 - 0,4 mm |
| Avanzamento f con foratura | 0,03 - 0,3 mm |

| | |
|---|-----------------------|
| Tipo | HUZ310 |
| Adatto per \varnothing utensile D_c | 14 mm |
| Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |