

**Garant****ZCMX 070304, Tipo: HBZ140**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268439 HBZ140
GTIN	4067263802624
Classe articolo	21E

## Descrizione

### Esecuzione:

Substrato universale a grana media con rivestimento PVD. Prima scelta per le applicazioni di tornitura e foratura.

## Descrizione tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	2
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	50 - 190 m/min
Codice ISO Inserto	ZCMX 070304
Avanzamento $f$ con tornitura	0,1 - 0,3 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Tipo	HBZ140
Impiego principale	M

Raggio di curvatura	0,4 mm
Rivestimento	PVD
Profondità di taglio $a_p$	0,4 - 2 mm
Avanzamento f con foratura	0,03 - 0,12 mm
Adatto per $\varnothing$ utensile $D_c$	14 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura