



Batteria da 12 V con caricabatterie incluso, Modello: M12NRG201



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	091241 M12NRG201
GTIN	4002395281497
Classe articolo	03L

Descrizione

Esecuzione:

Batteria:

- **Controllo intelligente: elettronica REDLINK™.**
- **Protezione contro i sovraccarichi: previene danni accidentali alla batteria.**
- **Sistema di gestione della temperatura: mantiene la batteria nell'intervallo di temperature ideale per garantire la massima durata.**
- **Controllo monocella: assicura un caricamento e uno scaricamento ottimali per la massima durata.**
- **Protezione contro lo scaricamento completo: previene danneggiamenti delle celle dovuti a uno scaricamento completo.**
- **Durata fino a 2 volte maggiore, 20% di potenza in più. Rispetto ad altre tecnologie agli ioni di litio e/o alle precedenti tecnologie delle batterie MILWAUKEE®. I risultati dipendono dalla tensione, dall'utensile e dall'applicazione.**
- **Struttura della batteria con telaio integrato e saldato con separatori sensibili agli urti che impediscono un guasto della batteria in caso di vibrazioni eccessive o eventuali cadute.**
- **Utilizzabile a temperature estreme, fino a -20 °C, senza compromettere il tempo di funzionamento e la durata.**
- **La protezione contro lo scaricamento impedisce i danneggiamenti delle celle dovuti a uno scaricamento eccessivo.**

Caricabatterie:

- **Il controllo elettronico della temperatura ottimizza la velocità di ricarica, proteggendo dal surriscaldamento e aumentando la durata della batteria.**
- **Il circuito stampato incapsulato protegge l'elettronica da polvere, umidità e urti.**
- **I LED si accendono in modo graduale per indicare lo stato di carica attuale della batteria.**

- **Le batterie REDLITHIUM™ 2,0 Ah si caricano in 40 minuti o meno.**

Fornitura:

1× accumulatore M12 B2 e 1× caricabatterie C12 C.

Descrizione tecnica

Tempo di carica per batteria	40 min
Capacità batteria	2 Ah
Tensione batteria	12 V
Peso per batteria	200 g
Numero di batterie contenute	1
Tipo di batteria	Ioni di litio