

Portainserti a doppio bloccaggio GARANT Master eco corto, destro, Dim. codolo / Misura inserto: 20/12mm



# Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250002 20/12
GTIN	4067263121138
Classe articolo	21U

### **Descrizione**

#### **Esecuzione:**

Raffreddamento altamente efficiente direttamente sul tagliente e lubrorefrigerazione aggiuntiva.

Passaggio del lubrorefrigerante tramite il foro longitudinale sul lato inferiore del codolo in combinazione con l'attacco GARANT Master eco n. art. 319006 – 319136 o n. art. 317900 con lunghezza codolo < 125 mm. Possibilità di collegamento opzionale tramite raccordo per tubo flessibile (G 1/8 pollice) n. art. 269207 e 269208.

## **Descrizione tecnica**

Lunghezza della testina L₁	30 mm
Vite per sottoplacchetta	259027 8
Misura inserto	12 mm
Sottoplacchetta	259031 49
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	25 mm
Serie	Master Eco
Codice ISO portautensile	DCLNR/L 2020H12
Lunghezza complessiva L	100 mm
Inserto adatto	CN 1204



Dimensione codolo	20 mm
Staffa, vite, O-ring	259036 22
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	Sì
Angolo di regolazione κ	95 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainserti con bloccaggio a staffa

# Accessori

Vite per sottoplacchetta Modello 8	259027 8
Unità staffe Modello 22	259036 22
Sottoplacchetta Modello 49	259031 49