

**Garant**
**Portainseri a doppio bloccaggio GARANT Master eco corto, destro, Dim. codolo / Misura inserto: 20/12mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250002 20/12
GTIN	4067263121138
Classe articolo	21U

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Raffreddamento altamente efficiente direttamente sul tagliente e lubrorefrigerazione aggiuntiva.

**Nota:**

Passaggio del lubrorefrigerante in combinazione con l'attacco GARANT Master eco n. art. 319006 – 319136 o n. art. 317900 con lunghezza codolo < 125 mm. Possibilità di collegamento opzionale tramite raccordo per tubo flessibile (G 1/8 pollice) n. art. 269207 e 269208.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	30 mm
Vite per sottopiacchetta	259027 8
Misura inserto	12 mm
Sottopiacchetta	259031 49
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	25 mm
Serie	Master Eco
Codice ISO portautensile	DCLNR/L 2020H12
Lunghezza complessiva L	100 mm
Inserto adatto	CN.. 1204..
Dimensione codolo	20 mm

Staffa, vite, O-ring	259036 22
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione $\kappa$	95 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

---

## Accessori

Vite per sottoplacchetta Modello 8	259027 8
Unità staffe Modello 22	259036 22
Sottoplacchetta Modello 49	259031 49