


HOLEX**Spazzola circolare con gambo microabrasiva, SiC grana 320, Ø spazzole D1×larghezza utile L1: 50X10mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	574455 50X10
GTIN	4067263934875
Classe articolo	57H

Descrizione**Esecuzione:**

Setole in nylon abrasivo con carburo di silicio, unite a un supporto di acciaio; Ø codolo 6 mm.

Uso:

Su rettificatrici manuali, alberi flessibili o trapani a mano per la lavorazione delle superfici. L'alto numero di giri moltiplica le prestazioni della spazzola.

Rettifica a secco e a umido di alluminio, acciaio, INOX e materie plastiche. Temperatura di impiego max. 80 °C.

Descrizione tecnica

Lunghezza utile H ₁	12 mm
Velocità consigliata	6000 min ⁻¹
Numero massimo giri	15000 min ⁻¹
Ø Spazzola D ₁	50 mm
Ø Codolo D _s	6 mm

Grana	320
Sigla materiale abrasivo	SiC
Tipo di prodotto	Spazzola circolare