

Garant

Portainseri a doppio bloccaggio GARANT Master eco, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto: 25/12mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250039 25/12
GTIN	4067263122104
Classe articolo	21U

Descrizione

Esecuzione:

Raffreddamento altamente efficiente direttamente sul tagliente e lubrorefrigerazione aggiuntiva.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante in combinazione con l'attacco GARANT Master eco n. art. 319006 – 319136 o n. art. 317900 con lunghezza codolo < 125 mm. Possibilità di collegamento opzionale tramite raccordo per tubo flessibile (G 1/8 pollice) n. art. 269207 e 269208.

Descrizione tecnica

Misura inserto	12 mm
Codice ISO portautensile	DCLNR/L 2525M12
Sottopiacchetta	259031 49
Inserto adatto	CN.. 1204..
Ampiezza funzionale L ₄	32 mm
Lunghezza della testina L ₁	30 mm
Lunghezza complessiva L	150 mm
Vite per sottopiacchetta	259027 8
Serie	Master Eco
Dimensione codolo	25 mm

Staffa, vite, O-ring	259036 22
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	95 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Sottoplacchetta Modello 49	259031 49
Unità staffe Modello 22	259036 22
Vite per sottoplacchetta Modello 8	259027 8