

mimatic
Tool Systems**Portautensili base PolySAW a manicotto, Modello: 19/30****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	218210 19/30
GTIN	2050001737427
Classe articolo	29B

Descrizione**Esecuzione:**

Fissaggio delle lame con una vite al centro. **Interfaccia Quadrogon** per una trasmissione della forza e una resistenza alla torsione migliori.

Uso:

Su mandrino portafrese combinato. **Solo con lame per seghe PolySAW-G.**

Fornitura:

Inclusa rondella e vite di serraggio.

Passaggio interno per LR: sì

Ø collare d_1 : 30 mm

Ø portautensili base d_2 : 32 mm

Lunghezza collare L_1 : 20 mm

Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$: 42,5 mm

Foro di attacco Ø: 16 mm

Rondella di serraggio: 219846

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$	42,5 mm
---	---------

Lunghezza collare L ₁	20 mm
Vite di serraggio	219838 (SW3; 10,5 Nm)
Ø Collare d ₁	30 mm
Rondella di serraggio	219846
Ø Portautensili base d ₂	32 mm
Ø Foro di attacco	16 mm
Esecuzione del codolo	a manicotto
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Frese a disco

Accessori

Vite di serraggio	219838
Rondella di serraggio	219846