

Garant

Portainseri con bloccaggio GARANT Master eco, destro, Dim. codolo / Misura inserto: 25/15mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250628 25/15
GTIN	4067263122135
Classe articolo	21U

Descrizione

Esecuzione:

Raffreddamento altamente efficiente direttamente sul tagliente e lubrorefrigerazione aggiuntiva.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante tramite il foro longitudinale sul lato inferiore del codolo in combinazione con l'attacco GARANT Master eco n. art. 319006 – 319136 o n. art. 317900 con lunghezza codolo < 125 mm. Possibilità di collegamento opzionale tramite raccordo per tubo flessibile (G 1/8 pollice) n. art. 269207 e 269208.

Descrizione tecnica

Codice ISO portautensile	DDJNR/L 2525M15
Inserto adatto	DN.. 1506..
Serie	Master Eco
Ampiezza funzionale L ₄	32 mm
Misura inserto	15 mm
Sottopiacchetta	259031 50
Lunghezza della testina L ₁	40 mm
Vite per sottopiacchetta	259027 8
Lunghezza complessiva L	150 mm
Staffa, vite, molla	259036 24

Dimensione codolo	25 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	93 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Sottoplacchetta Modello 50	259031 50
Vite per sottoplacchetta Modello 8	259027 8