

Garant**Portainseri con bloccaggio GARANT Master eco, destro, Dim. codolo / Misura inserto: 25/08mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251914 25/08
GTIN	4067263122340
Classe articolo	21U

Descrizione**Esecuzione:**

Raffreddamento altamente efficiente direttamente sul tagliente e lubrorefrigerazione aggiuntiva.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante tramite il foro longitudinale sul lato inferiore del codolo in combinazione con l'attacco GARANT Master eco n. art. 319006 – 319136 o n. art. 317900 con lunghezza codolo < 125 mm. Possibilità di collegamento opzionale tramite raccordo per tubo flessibile (G 1/8 pollice) n. art. 269207 e 269208.

Descrizione tecnica

Dimensione codolo	25 mm
Lunghezza complessiva L	150 mm
Serie	Master Eco
Vite per sottopiacchetta	259027 9
Lunghezza della testina L ₁	35 mm
Misura inserto	8 mm
Sottopiacchetta	259033 6
Ampiezza funzionale L ₄	32 mm
Codice ISO portautensile	DWLNRL 2525M08
Inserto adatto	WN.. 0804..

Staffa, vite, molla	259036 25
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	95 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa