

Garant**Portainseri con bloccaggio GARANT Master eco, sinistro, Dim. codolo /
Misura inserto: 20/08mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 251915 20/08 |
| GTIN | 4067263122357 |
| Classe articolo | 21U |

Descrizione**Esecuzione:**

Raffreddamento altamente efficiente direttamente sul tagliente e lubrorefrigerazione aggiuntiva.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante tramite il foro longitudinale sul lato inferiore del codolo in combinazione con l'attacco GARANT Master eco n. art. 319006 – 319136 o n. art. 317900 con lunghezza codolo < 125 mm. Possibilità di collegamento opzionale tramite raccordo per tubo flessibile (G 1/8 pollice) n. art. 269207 e 269208.

Descrizione tecnica

| | |
|--|-----------------|
| Sottoplacchetta | 259033 6 |
| Serie | Master Eco |
| Lunghezza della testina L ₁ | 35 mm |
| Vite per sottoplacchetta | 259027 9 |
| Dimensione codolo | 20 mm |
| Misura inserto | 8 mm |
| Staffa, vite, molla | 259036 26 |
| Inserto adatto | WN.. 0804.. |
| Codice ISO portautensile | DWLNR/L 2020K08 |
| Ampiezza funzionale L ₄ | 25 mm |

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Lunghezza complessiva L | 125 mm |
| Norma | Norma interna |
| Tipo di impiego | sinistro |
| Passaggio interno per LR | sì |
| Angolo di regolazione κ | 95 grado |
| Applicazione | Tornitura in piano (sfacciatura) |
| Applicazione | Tornitura in piano (sfacciatura) |
| Tipo di prodotto | Portainseriti con bloccaggio a staffa |