

**mimatic**  
Tool Systems
**Lame per seghe PolySAW-G Larghezza ap = 1 mm, TiAlN, Ø D: 63mm**


## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	218220 63
GTIN	2050001737229
Classe articolo	29C

## Descrizione

### Esecuzione:

Per tagliare, segare e fessurare.

PolySAW-G consente di lavorare fino al fondo.

### Nota:

Valori indicativi per  $a_e$  max.

## Descrizione tecnica

Larghezza inserto E	6 mm
Profondità fresatura $a_{e\ max}$ per taglio	18,5 mm
Tipo portautensili base	16/26
Ø D	63 mm
Numero taglienti Z	40
Codolo	a manicotto
Rivestimento	TiAlN
Avanzamento $f_z$	0,015 mm

Materiale	HMI
Tipo di prodotto	Inserto di taglio per fresatura

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatto	300 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	200 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto	150 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	160 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	120 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	80 m/min	M
GG(G)	idoneo	120 m/min	K
a umido max.	idoneo		
a secco	idoneo		

## Accessori

Portalamacodolo Weldon Modello 16/26	218205 16/26
Portautensili base PolySAWa manicotto Modello 16/26	218210 16/26