

Garant
Portainseri con bloccaggio a vite GARANT Master eco corto, destro, Dim. codolo / Misura inserto: 25/11 mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260290 25/11
GTIN	4067263122432
Classe articolo	21U

Descrizione
Esecuzione:

Raffreddamento altamente efficiente direttamente sul tagliente e lubrorefrigerazione aggiuntiva.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante tramite il foro longitudinale sul lato inferiore del codolo in combinazione con l'attacco GARANT Master eco n. art. 319006 – 311936 o n. art. 317900 con lunghezza codolo < 125 mm. Possibilità di collegamento opzionale tramite raccordo per tubo flessibile (G 1/8 pollice) n. art. 269207 e 269208.

Descrizione tecnica

Serie	Master Eco
Codice ISO portautensile	SDJCR/ L 2525H11
Set di viti per inserti	269023 3
Dimensione codolo	25 mm
Lunghezza complessiva L	100 mm
Sottopiacchetta	269007 1
Inserto adatto	DC.. 11T3..
Ampiezza funzionale L ₄	32 mm
Lunghezza della testina L ₁	30 mm

Misura inserto	11 mm
Vite per sottoplacchetta	269013 7
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	93 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa