

mimatic
Tool Systems
Lame per seghe PolySAW-G Larghezza ap = 1 mm, TiAlN, Ø D: 80mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	218220 80
GTIN	2050001737236
Classe articolo	29C

Descrizione
Esecuzione:

Per tagliare, segare e fessurare.

PolySAW-G consente di lavorare fino al fondo.

Nota:

Valori indicativi per a_e max.

Descrizione tecnica

Larghezza inserto E	6 mm
Tipo portautensili base	19/30
Ø D	80 mm
Profondità fresatura $a_{e\ max}$ per taglio	25 mm
Numero taglienti Z	40
Codolo	a manicotto
Rivestimento	TiAlN
Avanzamento f_z	0,015 mm

Materiale	HMI
Tipo di prodotto	Inserto di taglio per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatto	300 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	200 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto	150 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	160 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	120 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	80 m/min	M
GG(G)	idoneo	120 m/min	K
a umido max.	idoneo		
a secco	idoneo		

Accessori

Portalamacodolo Weldon Modello 19/30	218205 19/30
Portautensili base PolySAWa manicotto Modello 19/30	218210 19/30