



Lima a nastro a batteria, Modello: M12FBFL13



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	077717 M12FBFL13
GTIN	4058546412456
Classe articolo	03L

Descrizione

Esecuzione:

Lima a nastro a batteria estremamente leggera (solo 1,0 kg oppure 1,1 kg con una batteria da 2 Ah) per lavorare senza alcuna fatica.

- **Due modalità di velocità + regolatore variabile del numero di giri.**
- **La corsa inversa consente all'utente di selezionare l'orientamento del nastro per controllare la direzione delle scintille / dei trucioli.**
- **Testa regolabile a 360° senza l'ausilio di utensili.**
- **La possibilità di utilizzo con una sola mano permette di lavorare in aree strette ed è la soluzione ideale per i lavori sopratesta.**

Fornitura:

Senza batteria e caricabatterie.

Nota:

Per batterie e caricabatterie adatti vedi a partire da n. art. 073814.

Descrizione tecnica

Velocità nastro	0 - 1105 m/min
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Numero di batterie contenute	0
Larghezza nastro di tela abrasiva	13 mm
Tipo di batteria	Ioni di litio

Vibrazione massima a norma EN	1,69 m/s ²
Tensione batteria	12 V
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee tipo B 12 V
Denominazione originale prodotto	M12 FBFL13
Campo del numero di giri	0 - 14500
Peso	1,1 kg
Lunghezza nastro di tela abrasiva	457
Tipo di prodotto	Lima a nastro