

**Garant****Portainseriti con bloccaggio a vite GARANT Master eco corto, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto: 20/11 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	261123 20/11
GTIN	4067263122562
Classe articolo	21U

**Descrizione****Esecuzione:**

Raffreddamento altamente efficiente direttamente sul tagliente e lubrorefrigerazione aggiuntiva.

**Nota:**

Passaggio del lubrorefrigerante tramite il foro longitudinale sul lato inferiore del codolo in combinazione con l'attacco GARANT Master eco n. art. 319006 – 319136 o n. art. 317900 con lunghezza codolo < 125 mm. Possibilità di collegamento opzionale tramite raccordo per tubo flessibile (G 1/8 pollice) n. art. 269207 e 269208.

**Descrizione tecnica**

Serie	Master Eco
Misura inserto	11 mm
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	25 mm
Inserto adatto	VB.. 1103..
Set di viti per inserti	269023 1
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	35 mm
Codice ISO portautensile	SVJBR/L 2020X11
Lunghezza complessiva L	95 mm
Dimensione codolo	20 mm

Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione $\kappa$	93 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa