

**KÄRCHER****Aspiratore industriale, Denominazione originale prodotto: IVRL-100DP****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	078522 IVRL-100DP
GTIN	4054278695136
Classe articolo	07D

**Descrizione****Esecuzione:**

Aspiratore industriale adatto per l'aspirazione e la separazione di **refrigeranti, emulsioni lubrificanti, acqua o olio con sostanze solide (per es. trucioli metallici)**.

- **Materiali di alta qualità e saldature robuste aumentano la durata della macchina.**
- **Cavo di rete resistente agli oli.**
- **Lo snodo di aggancio del tubo di aspirazione è girevole a 360°, in questo modo il tubo non si attorciglia.**
- **I liquidi si possono rimettere in circolo tramite un tubo di scarico.**

Aspiratore industriale da 2,4 kW a 2 motori con **telaio mobile ribaltabile, contenitore da 100 litri e pompa a barile integrata** per uno svuotamento facile e completo.

**Fornitura:**

Con telaio mobile ribaltabile e tubo flessibile di svuotamento con indicatore di livello. **Senza accessori. Per gli accessori adatti vedi n. art. 078524, 078529 e 078533.**

**Nota:**

Un'esecuzione con contenitore in acciaio legato da 100 litri è disponibile nel nostro eShop al n. art. 078522 Dim. IVR-L100DP.

**Descrizione tecnica**

Diametro nominale raccordo	DN50 mm
Altezza	1320 mm
Volume del serbatoio	100 l
Potenza assorbita	2400 W
Larghezza	660 mm
Depressione	230 mbar
Peso	57 kg
Numero di turbine	2
Rumorosità	68 dB(A)
Interruttore On/Off	sì
Alimentazione	Alimentazione di rete
Lunghezza	840 mm
Classe polveri – aspiratore	L
Portata d'aria	148 l/s
Lunghezza cavo	6 m
Tipo di prodotto	Aspiratori solidi / liquidi