

Garant**Portainseriti con bloccaggio a vite GARANT Master eco, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto: 16/11mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260293 16/11
GTIN	4067263122500
Classe articolo	21U

Descrizione**Esecuzione:**

Raffreddamento altamente efficiente direttamente sul tagliente e lubrorefrigerazione aggiuntiva.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante tramite il foro longitudinale sul lato inferiore del codolo in combinazione con l'attacco GARANT Master eco n. art. 319006 – 311936 o n. art. 317900 con lunghezza codolo < 125 mm. Possibilità di collegamento opzionale tramite raccordo per tubo flessibile (G 1/8 pollice) n. art. 269207 e 269208.

Descrizione tecnica

Sottopiacchetta	269007 1
Misura inserto	11 mm
Lunghezza della testina L ₁	30 mm
Ampiezza funzionale L ₄	20 mm
Serie	Master Eco
Codice ISO portautensile	SDJCR/L 1616H11
Dimensione codolo	16 mm
Inserto adatto	DC.. 11T3..
Vite per sottopiacchetta	269013 6
Set di viti per inserti	269023 3

Lunghezza complessiva L	100 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	93 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa