

Garant
**Portainseri con bloccaggio corto GARANT Master Eco, destro, Dim. codolo /
Misura inserto: 20/16mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261136 20/16
GTIN	4067263122616
Classe articolo	21U

Descrizione
Esecuzione:

Raffreddamento altamente efficiente direttamente sul tagliente e lubrorefrigerazione aggiuntiva.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante tramite il foro longitudinale sul lato inferiore del codolo in combinazione con gli attacchi GARANT Master eco n. art. 319006 – 319136 oppure n. art. 317900 con lunghezza codolo < 125 mm. Possibilità di collegamento opzionale tramite raccordo per tubo flessibile (G 1/8 pollice) n. art. 269207 e 269208.

Descrizione tecnica

Vite per sottopiacchetta	269013 7
Set di viti per inserti	269023 3
Lunghezza della testina L ₁	40 mm
Inserto adatto	VC.. 1604..
Dimensione codolo	20 mm
Serie	Master Eco
Ampiezza funzionale L ₄	25 mm
Misura inserto	16 mm
Sottopiacchetta	259033 5

Codice ISO portautensile	SVJCR/L 2020H16
Lunghezza complessiva L	100 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	93 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa