

Garant**Portainseri con bloccaggio corto GARANT Master Eco, destro, Dim. codolo / Misura inserto: 20/11 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	261136 20/11
GTIN	4067263122609
Classe articolo	21U

Descrizione**Esecuzione:**

Raffreddamento altamente efficiente direttamente sul tagliente e lubrorefrigerazione aggiuntiva.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante tramite il foro longitudinale sul lato inferiore del codolo in combinazione con gli attacchi GARANT Master eco n. art. 319006 – 319136 oppure n. art. 317900 con lunghezza codolo < 125 mm. Possibilità di collegamento opzionale tramite raccordo per tubo flessibile (G 1/8 pollice) n. art. 269207 e 269208.

Descrizione tecnica

Serie	Master Eco
Lunghezza complessiva L	95 mm
Set di viti per inserti	269023 1
Dimensione codolo	20 mm
Misura inserto	11 mm
Codice ISO portautensile	SVJCR/L 2020X11
Lunghezza della testina L ₁	35 mm
Ampiezza funzionale L ₄	25 mm
Inserto adatto	VC.. 1103..

Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	93 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa