

**Garant****Portainseri con bloccaggio a vite GARANT Master eco, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto: 20/11 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260293 20/11
GTIN	4067263122517
Classe articolo	21U

**Descrizione****Esecuzione:**

Raffreddamento altamente efficiente direttamente sul tagliente e lubrorefrigerazione aggiuntiva.

**Nota:**

Passaggio del lubrorefrigerante tramite il foro longitudinale sul lato inferiore del codolo in combinazione con l'attacco GARANT Master eco n. art. 319006 – 311936 o n. art. 317900 con lunghezza codolo < 125 mm. Possibilità di collegamento opzionale tramite raccordo per tubo flessibile (G 1/8 pollice) n. art. 269207 e 269208.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza complessiva L	125 mm
Vite per sottoplacchetta	269013 7
Sottoplacchetta	269007 1
Misura inserto	11 mm
Serie	Master Eco
Codice ISO portautensile	SDJCR/L 2020K11
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	30 mm
Inserto adatto	DC.. 11T3..
Set di viti per inserti	269023 3
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	25 mm

Dimensione codolo	20 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione $\kappa$	93 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa