

Garant
SOMT 09T304 TR, HB735, Modello: UNI


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	215078 UNI
GTIN	4045197455031
Classe articolo	21A

Descrizione

Esecuzione:

Inseri estremamente robusti conformi norme misure ISO, sinterizzati di precisione. Notevole tenacia e resistenza all'usura grazie alla struttura a grana fine.

Nota:

Valori indicativi per $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p \text{ max} = 5 \text{ mm}$.

Raggio di curvatura: 0,4 mm

Descrizione tecnica

Modello	UNI
Raggio di curvatura	0,4 mm
Codice ISO Inserto	SOMT 09T304 TR
Tipo	HB735
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inseri per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	320 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	215 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	180 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	limitatamente adatto	170 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	limitatamente adatto	160 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	210 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	limitatamente adatto	140 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	limitatamente adatto	40 m/min	S
GG(G)	limitatamente adatto	140 m/min	K
Uni	idoneo		
Olio	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a umido min.	idoneo		
a secco	idoneo		
Aria	limitatamente adatto		