



Rivettatrice per dadi per rivetti ciechi a batteria FireBird® Pro GE, Modello: CAS



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	770540 CAS
GTIN	4007081102551
Classe articolo	74A

Descrizione

Esecuzione:

Strumento a batteria per dadi per rivetti ciechi fino a M12 per alluminio / acciaio e fino a M10 per acciaio legato.

Descrizione:

Nella serie Bird Pro, GESIPA ha scelto di affidarsi al **sistema di batterie CAS** compatibile con tutti i produttori. Più di 180 apparecchi elettrici, ma un solo sistema a batteria! Con il Cordless Alliance System (CAS), è possibile combinare facilmente tra loro utensili di diversi produttori grazie a batterie e caricabatterie standardizzati. Ora anche GESIPA è uno dei produttori partecipanti e il sistema CAS è stato ampliato per includere gli utensili per rivettatura a batteria. Gli accumulatori CAS sono particolarmente resistenti e potenti. A seconda della versione, sono basati sulla tecnologia agli ioni di litio o LiHD. Presso GESIPA, gli utensili di regolazione possono essere acquistati con accumulatori da 2,0 Ah come standard – la batteria compatta da 4,0 Ah è disponibile come accessorio. Naturalmente, anche tutti gli altri accumulatori CAS disponibili possono essere utilizzati con i nostri apparecchi Bird Pro.

Con una **forza di inserimento di 20000 N** e il collaudato **motore senza spazzole**, il modello FireBird® Pro Gold Edition è potente ed estremamente veloce e fissa dadi per rivetti ciechi fino a M12 in alluminio e acciaio ed M10 in acciaio legato. **Poiché non vengono utilizzate spazzole soggette a usura, il motore di FireBird Pro Gold Edition è estremamente**

resistente, quasi esente da usura e garantisce in modo affidabile le frequenze di inserimento più rapide. Il controllo della pistola avviene esclusivamente attraverso la regolazione della forza di inserimento. La filettatura del dado per rivetti ciechi risulta così protetta in modo ottimale e il dado per rivetti ciechi è saldamente ancorato al materiale da unire. **Con l'alimentazione a batteria da 18,0 V, l'apparecchio è adatto all'uso flessibile senza cavi nei cantieri e nella produzione industriale.** La foratura del dado per rivetti ciechi funziona con una coppia ottimizzata e un arresto automatico. L'attivazione del processo di inserimento è funzionalmente separata dal processo di foratura e al termine del processo di inserimento FireBird® Pro dispone di una funzione di foratura automatica. La pistola è robusta e dotata di un **corpo resistente agli urti**, mentre il **baricentro bilanciato** e l'impugnatura facile da maneggiare consentono di **lavorare senza affaticarsi**.

Vantaggi:

- **Molto potente, elevata resa per carica di batteria.**
- **Per trapanare in modo semplice e sicuro gli inserti filettati.**
- **Controllo elettronico della corsa di inserimento impostata.**
- **Sistema di cambio rapido per mandrini filettati.**

Fornitura:

Inclusi cad. 1 mandrino filettato e bocca M6, M8 e M10.

1 chiave a esagono incassato, 1 chiave a forchetta doppia apertura 24x27.

Batteria scorrevole agli ioni di litio n. art. 770524 e caricabatterie n. art. 770528 Dim. CAS in L-BOXX.

Descrizione tecnica

Per dadi per inserti filettati acciaio / alluminio	fino a M12
Corsa dello strumento	10 mm
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Capacità batteria	2 Ah
Tipo di batteria	Ioni di litio
Numero di batterie contenute	1
Forza di inserimento	20000 N
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Modello CAS 18 V
Imballaggio	Valigetta (L-Boxx)
Peso con batteria	2,4 kg
Tensione batteria	18 V
Tipo di prodotto	Strumento per rivetti ciechi

Accessori

Batteria agli ioni di litio a cambio rapido CAS Capacità 2,0
Ah

770524 2,0

Caricabatteria Modello CAS

770528 CAS