


Garant
CNMG 160612, Tipo: HB7130-2


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250170 HB7130-2
GTIN	4067263290605
Classe articolo	21G

Descrizione

CNMG 160612 HB7130-2 Tipo: HB7130-2
 Rompitruccioli: VM
 Tolleranza: M
 Profondità di taglio a_p : 0,5 - 4 mm
 Avanzamento f : 0,1 - 0,4 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 240 m/min

Descrizione tecnica

Rivestimento	Con rivestimento
Rompitruccioli	VM
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	1,2 mm

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 240 m/min
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Impiego principale	M
Codice ISO Inserto	CNMG 160612
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tipo	HB7130-2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura