

Garant**CNMG 120416, Tipo: HB7130-2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250162 HB7130-2
GTIN	4067263121381
Classe articolo	21G

Descrizione

CNMG 120416 HB7130-2 Tipo: HB7130-2

Rompitrucoli: VM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 4 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,4 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 240 m/min**Descrizione tecnica**

Raggio di curvatura	1,6 mm
Rompitrucoli	VM
Codice ISO Inserto	CNMG 120416
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 240 m/min

Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Profondità di taglio a _p	0,5 - 4 mm
Tipo	HB7130-2
Impiego principale	M
Rivestimento	Con rivestimento
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura