

Garant

Fresa a spianare / per spallamenti a 90°, codolo Weldon, Ø D / Numero taglienti Z: 25/2mm

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	215045 25/2
GTIN	4045197221674
Classe articolo	210

Descrizione**Esecuzione:**

In acciaio speciale per utensili temprato per ridurre eventuali vibrazioni e aumentare la vita dell'utensile. Grazie ai taglienti piani si ottengono delle buone superfici lavorate.

Nota:

Per poter utilizzare tutti gli **4 taglienti**, l'inserto deve **sempre essere ruotato nella direzione indicata**.

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 2,2** con lama n. art. **674252 Dim. 9IP**.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	105 mm
Sporgenza totale L_1	31 mm
Set di viti per inserti	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Ø Codolo D_s h6	25 mm
Ø Tagliente D_c	25 mm
Inserto adatto	SOMT 09T304
Numero taglienti Z	2
Esecuzione del codolo	codolo Weldon
Angolo di regolazione κ	90 grado

Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Passo dei taglienti	differente
Passaggio interno per LR	sì
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Accessori

Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 9IP	674252 9IP
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 2,2 Nm	211750 2,2
Set di viti per inserti 10 pezzi	219810